

PAVOY

hauteur x largeur x
profondeur 1950 x 1500 x 400
mm

Basis

verrouillable avec serrure à cylindre,
soubassement socle, corps avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL7035 gris clair,
face avant avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 405041



PAVOY Armoire à portes battantes grand espace Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1500 x 400 mm


- force par plateau 80 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- réglable par pas de 17 mm
- double porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points

- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie
- conseils d'utilisation : les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge



Détails techniques

type de meuble	armoire	soubassement	socle
type de porte	double porte battante	matériau	tôle d'acier
hauteur	1950 mm	matériau de finition	soudé
largeur	1500 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
profondeur	400 mm	tablette réglable au pas	17 mm
équipement armoire	tablettes	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	surface de tablette	finition peinture époxy
charge tablette	80 kg	cloison de séparation médiane	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	angle d'ouverture de porte	110 °
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	poignée	poignée tournante
surface de corps	finition peinture époxy	roulant	non
surface de face avant	finition peinture époxy	certification	GS // TÜV
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	garantie	10 années
verrouillable	oui	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
système de fermeture	serrure à cylindre	Poids	84 kg
fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points		

Accessoires

405051		tablette en acier pour armoire à portes battantes large, largeur x profondeur 1500 x 400 mm, force 80 kg, en acier
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé

664077



chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE