

META

palletstelling - grondveld MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 2700 x 2870 x 800 mm, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag dwars, draagvermogen per pallet 1200 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 509080



Das Lagersystem



META Palletstelling MULTIPAL

Basisstelling

palletstelling - grondveld



- hoogte x breedte x diepte 2700 x 2870 x 800 mm
- veldlast 5800 kg
- vakbreedte 2700 mm
- per 50 mm verstelbaar
- 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag dwars






- draagvermogen per pallet 1200 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
stellingtype	palletstelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingveld	grondveld	vakbreedte	2700 mm
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	2700 mm	oppervlak traversen	m. poedercoating
breedte	2870 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	800 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
veldlast	5800 kg	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
parkeerplaats	6 stuks	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
opslagniveaus	3 stuks	levering	gedemonteerd
opslag	dwars	gebruiksaanwijzing veldlast	extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
gebruik	eenzijdig	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/1 (21)
legborden / schappen aantal	2 stuks	gewicht	105,772 kg
legbord-/niveautype	traversen		

Gerelateerde Producten

503899		hoekopzet voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1150 kg, met eindaanslag, van staal gelakt in RAL2001 roodoranje
509079		palletstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 2785 x 800 mm, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag dwars, draagvermogen per pallet 750 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

509081		palletstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 2785 x 800 mm, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag dwars, draagvermogen per pallet 1200 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
736804		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 400 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
736826		tussenstuk voor dubbele stelling, lengte 200 mm
767557		diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Dit past ook bij ...

203461		trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
216175		kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
507316		hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm, met snelheffunctie
513209		Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit