

regalwerk stelling voor spaanplaten - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2075 x 1005 x 626 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 525184

regalwerk Inhaakstelling van spaanplaat

Aanbouwstelling

regalwerk stelling voor spaanplaten - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2075 x 1005 x 626 mm
- veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg
- vak breedte x diepte 1005 x 600 mm
- 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand met voorgemonteerd staanderframe voor snelle,








schroefloze insteekmontage

- GS-getest, RAL-keurmerk





Technische details

meubeltype	stelling	stabiliteit/versteving/schoren	stabiliteitsliggers
stellingtype	stelling voor spaanplaten	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	materiaal	staal
stellingveld	aanbouwveld	stelling uitrusting	legborden
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakbreedte	1005 mm
hoogte	2075 mm	vakdiepte	600 mm
breedte	1005 mm	ordnerhoogtes	5 stuks
diepte	626 mm	oppervlak standaard	verzinkt
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak traversen	verzinkt
vaklast	250 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	2000 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	spaanplaat	levering	voorgemonteerd
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	certificering	GS // RAL-keurmerk
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	65,91 kg
legborden / niveaus montage	lengteliggers ingehangen, legbord ingelegd		

Gerelateerde Producten

525181		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 875 x 626 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525186		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 1285 x 626 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525188		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 1695 x 626 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525250		middenaanslag, voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte 1005 mm, van staal
525255		achterste aanslag, voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte 1005 mm, van staal
525259		vakverdeler, voor inhaakstelling, diepte 600 mm, van staal
525379		houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 1005 x 600 mm, dikte 16 mm, voor een vaklast van 250 kg, het legbord wordt precies passend t.o.v. balk, van hout in decor natuur

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg