

bott **armoire à tiroirs** **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1050 x 650 mm, 8 tiroir(s), verrouillable avec verrouillage centralisé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 527910



bott Armoire à tiroirs grand volume cubio

stationnaire

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1050 x 650 mm
- 8 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/1x100 mm/3x150 mm/2x200 mm
- structure en tôle d'acier
- avec fenêtre transparente pour inscription
- force par tiroir 75 kg
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures













- 3 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	armoire	capacité de charge de tiroir	75 kg
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1200 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1050 mm	blocage d'extension	Blocage d'extension individuel
profondeur	650 mm	champ d'inscription	fenêtre transparente pour inscription
équipement armoire	tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	8 pièce	système de fermeture	verrouillage centralisé
nombre x hauteur tiroirs	2x75 mm/1x100 mm/3x150 mm/2x200 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	roulant	non
hauteur frontale 100 mm	1 pièce	garantie	3 années
hauteur frontale 150 mm	3 pièce	Poids	154,7 kg
hauteur frontale 200 mm	2 pièce		

Accessoires

148485		kit de compartimentage, 7 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 75 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm
148487		kit de compartimentage, 7 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm
148488		kit de compartimentage, 7 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 150 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm
148489		kit de compartimentage, 7 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 75 mm, largeur x profondeur 1050 x 750 mm
148490		kit de compartimentage, 7 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur x profondeur 1050 x 750 mm
148491		kit de compartimentage, 7 séparateurs longitudinaux + 5 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 150 mm, largeur x profondeur 1050 x 750 mm
231281		kit de bacs de rangement, composé de 43 bacs, convient pour hauteur frontale 75 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm, en plastique, coloris RAL7011 gris fer
231282		kit de bacs de rangement, composé de 43 bacs, convient pour hauteur frontale 100 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm, en plastique, coloris RAL7011 gris fer

231283		kit de bacs de rangement, composé de 64 bacs, convient pour hauteur frontale 75 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm, en plastique, coloris RAL7011 gris fer
231285		kit de bacs de rangement, composé de 64 bacs, convient pour hauteur frontale 100 mm, largeur x profondeur 1050 x 650 mm, en plastique, coloris RAL7011 gris fer

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge