

2,5" USB 3.0 Externe SATA Festplattengehäuse mit UASP für 7 mm SATA III SSD / HDD - 2,5" Gehäuse für Solid State Disks(SSD) - SATA 6 Gbit/s - Schwarz

Produkt-ID: S2510BPU337



Dieses schlanke Laufwerksgehäuse im Westentaschenformat wurde speziell für 7-mm-Laufwerke konzipiert, sodass Sie schlanke Festplatten oder Solid State-Laufwerke in eine externe Speicherlösung verwandeln können, die über UASP-fähiges USB 3.0 angeschlossen wird. Dank der schlanken und doch strapazierfähigen Konstruktion passen 7-mm-Laufwerke perfekt in dieses Gehäuse. Bewegung des Laufwerks innerhalb des Gehäuses, die bei geräumigeren Gehäusen ein Problem sein kann, wird eliminiert.

Um bei der Übertragung von Daten an und von 7-mm-SSD oder -HDD Zeit zu sparen, unterstützt dieses UASP-fähige Gehäuse bei Verwendung mit einem UASP-fähigen Hostcomputer bis zu 70% höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als ein herkömmliches USB 3.0.

Zudem verfügt das Gehäuse über USB-Stromversorgung, sodass Sie kein Netzteil mitführen müssen. So müssen Sie auf Reisen ein Teil weniger einpacken.


Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt S2510BPU337 alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Profitieren Sie von modernen Laptops oder Desktop-Computern mit USB 3.0-Tauglichkeit.
- Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
- Rüsten Sie ein USB 2.0-Laufwerkgehäuse auf das schnellere USB 3.0 auf
- Zusätzlicher Speicher für jeden USB-fähigen Computer
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
- Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
- Rufen Sie Daten eines SATA-Laufwerks ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um

Merkmale

- **EXTERNER SATA GEHÄUSE:** Dieses externe 2,5" SATA Gehäuse ermöglicht den Zugriff auf ein 2,5" SATA Laufwerk (SSD oder HDD) über eine USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Verbindung; ideal für die Dateiübertragung, Datenwiederherstellung oder Datensicherung
- **ROBUST & PORTABEL:** Robustes ABS-Gehäuse schützt Ihr 2,5" SATA SSD/HDD und bietet ein werkzeugloses Design für einfachen Zugriff auf das Laufwerk; USB Busbetrieben, kein externer Adapter erforderlich; Inklusive HDD Pad und 45 cm USB Kabel
- **LAUFWERKKOMPATIBILITÄT:** Kompatibel mit 2,5 Zoll SATA SSDs (Solid-State Laufwerken) und HDDs (Festplatten) mit bis zu 7 mm Höhe; Unterstützt SATA I/II/III mit UASP; Power/Aktivitäts LED Anzeige
- **HOST KOMPATIBILITÄT:** Dieses externe 2,5 Zoll SATA Gehäuse unterstützt nahezu alle Betriebssysteme, ohne dass Software oder Treiber erforderlich sind; unterstützt USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) und ist rückwärtskompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0

- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese Externe 2,5" Festplattengehäuse für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	ASMedia - ASM1053 - 6G

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 2 TB und 5400 U/min

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung und Aktivität
--------------	-----------------------------------

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
Eingangsspannung	5V DC
Ausgangsspannung	5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Feuchtigkeit	10 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe	0.3 in [7 mm]
Produktlänge	5.0 in [12.6 cm]
Produktbreite	3.1 in [8 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	1.6 oz [44 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.2 cm]
Paketbreite	3.7 in [9.4 cm]
Pakethöhe	1.7 in [4.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [132 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB 3.0-auf-2,5-Zoll-SSD/HDD-Gehäuse
--------------------	--

1 - USB 3.0 Kabel

1 - Installationsmatte für 5-mm-Laufwerke

1 - Installationsanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.