

## Hymer Mehrzweckleiter SC 60

2 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen,  
Holmlänge 2,39 - 4,07 m

Artikelnummer: 147667



**HYMER**



## Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 60

Mehrzweckleiter







- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 4,5 m / 3,09 m
- Holmlänge 2,39 - 4,07 m
- Breite 355 - 960 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Gewicht 9,9 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweckleiter	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Holmlänge	2,39-4,07 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,5 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,09 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 8	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-960 mm	Gewicht	9,9 kg
klappbar	ja		

## Zubehör

147607		Ersatzteil, Für Anlegeleiter
224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224583		Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg