

Hymer Sprossenstehleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 12 Sprossen,
Standhöhe 2,75 m, Holmlänge 3,48
m, zweiteilig, Aus Buchenholz

Artikelnummer: 147696



HYMER



Hymer Sprossenstehleiter

Aufstieg beidseitig

Sprossenstehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 12 Sprossen
- Standhöhe 2,75 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,25 m
- Holmlänge 3,48 m
- Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindung verleimt/verzapft
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Ausgestattet mit Eimerhaken
- zweiteilig
- Aus Buchenholz
- aufgestellt Höhe x Breite 3,3 m x 345 - 715 mm



- Gewicht 25 kg

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Breite	345-715 mm
Leitertyp	Sprossenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	verleimt/verzapft
Material	Buchenholz	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweitellig
Holmlänge	3,48 m	Leiter Ausstattung	Eimerhaken
Arbeitshöhe	4,25 m	Treppengängig	nein
Standhöhe	2,75 m	klappbar	ja
Sprossen Anzahl	2 x 12	fahrbar	nein
Höhe	3,3 m	Gewicht	25 kg

Zubehör

224583



Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot