

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 600 kg, Durchmesser 160 mm, Naben Länge 60 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243592

Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 600 kg
- Durchmesser 160 mm
- Naben Länge 60 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	600 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	60 mm
Durchmesser Rad	160 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	2,939 kg