

stumpf


Werkstattsschrank

Serie 3000

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, 6 Schublade(n), mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 530165



stumpf Werkzeugschrank Serie 3000

mit Auszugböden und Schubladen

Werkstattsschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 105 °
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- 6 Böden ausziehbar
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 6 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 6x90 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Traglast je Auszugsboden 35 kg
- Auszugsböden kugelgelagert, Auszug 100 %
- mit Auszugssperre

- Ausstattung: Auszugböden, Schubladen
- mit Mitteltrennwand
- Links ausgestattet mit 3 Böden und 3 Schubladen, rechts mit 3 Böden und 3 Schubladen
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- TÜV geprüft
- 5 Jahre Garantie





Technische Details

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Unterbau | Sockel |
| Schranktyp | Werkstattsschrank | Material | Stahlblech |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür | Höhenverstellraster Ebene | 25 mm |
| Höhe | 1800 mm | Höhenverstellraster Schublade | 25 mm |
| Breite | 1000 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Tiefe | 500 mm | abschließbar | ja |
| Schrank Ausstattung | Auszugböden, Schubladen | Schließfunktion | 3-riegeliger-Schließmechanismus |
| Schrank links Ausstattung | 3 Böden und 3 Schubladen | Mitteltrennwand | ja |
| Schrank rechts Ausstattung | 3 Böden und 3 Schubladen | Auszugsführung Schublade | kugelgelagert |
| Böden / Ebenen Anzahl | 6 Stück | Auszugsführung Boden | kugelgelagert |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Auszug Schublade | 100 % |
| Schubladen Anzahl | 6 Stück | Auszug Boden | 100 % |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 6x90 mm | Auszugssperre | ja |
| Schubladentraglast | 35 kg | Türöffnungswinkel | 105 ° |
| Auszugböden Anzahl | 6 Stück | Griff | Drehgriff |
| Traglast Auszug | 35 kg | fahrbar | nein |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | Zertifizierung | TÜV geprüft |
| Farbe Front | enzianblau // RAL5010 | Garantie | 5 Jahre |
| Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet | Stabilität / Aussteifung / Verst | Türen mit innenliegendem Kastenprofil |
| Oberfläche Front | pulverbeschichtet | Böden / Ebenen Funktion | 6 Böden ausziehbar |
| Schließsystem | Zylinderschloss | Gewicht | 106 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 946432 |  | Auszugboden für Werkstattsschrank, mit Wannensrand, Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Für eine Fachlast von 35 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 946498 |  | Schublade für Werkstattsschrank, Höhe 90 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 974176 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot |