

Bauer Klappbodenbehälter

Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 1040 mm, Inhalt 0,7 m³, Mit Kranösen, Gabeltaschen, Stahlkonstruktion, mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Artikelnummer: 968093



Bauer Klappbodenbehälter

platzsparend ineinander stapelbar

Klappbodenbehälter

- Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 1040 mm
- Inhalt 0,7 m³
- Traglast 1500 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 94 x 180 mm
- Einfahrbügelabstand 600 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Mit Kranösen, Gabeltaschen
- Boden klappbar
- Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Behälter mit Einhakbügeln für Stapler und Kran
- mit Sicherung gegen Abrutschen
- Unterbau Füße
- Stahlkonstruktion
- mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

- Gewicht 145 kg

Technische Details

Behältertyp	Klappbodenbehälter	Einfahrbreite	600 mm
Inhalt	0,7 m³	Einfahrtaschenabstand	600 mm
Höhe	970 mm	Traglast	1500 kg
Länge	1200 mm	Tragevorrichtung	Kranösen, Gabeltaschen
Breite	1040 mm	Behälter Ausstattung	Einhakbügel
Material	Stahl	Sicherheitsausstattung Behälter	Abrutschsicherung
Euronorm	nein	stapelbar	ja
Bodenkonstruktion	klappbar	nestbar	ja
Boden Funktion	Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig	Deckel	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Lebensmittelgeeignet	nein
unterfahrbar	ja	Gefahrstoffeignung	nein
Unterbau	Füße	Oberfläche	lackiert
Unterfahrhöhe	100 mm	Farbe	gelborange // RAL2000
Einfahrtaschenhöhe	94 mm	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Einfahrtaschenbreite	180 mm	Gewicht	145 kg

Zubehör

518144  Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau