






Anwendung

Die Rohrschutzkappen GPN 250 schützen Rohre nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 sowie Außengewinde. Aufgrund der dickwandigen Ausführung sind sie für eine erhöhte Beanspruchung geeignet. Die 180° versetzt angeordneten Wulste sorgen für einen Druckausgleich.

Alle Informationen zu 100 % PCR und der Recycling-Mischung finden Sie auf Seite 8.



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR-PE
blau

PCR-PE / PE-LD
gelb


PE-LD
gelb

Artikel	Außengewinde	D	G	100 % PCR	Recycling-Mischung	Neuware
GPN 250 / 4		4	19,5	2500040RB61	25000400073	25000400000
GPN 250 / 8		8	14	2500080RB61	25000800073	25000800000
GPN 250 / 10,2	G 1/8	10,2	19,5	2500102RB61	25001020073	25001020000
GPN 250 / 12		12	20	2500120RB61	25001200073	25001200000
GPN 250 / 13,5	G 1/4	13,5	20	2500135RB61	25001350073	25001350000
GPN 250 / 14		14	20	2500140RB61	25001400073	25001400000
GPN 250 / 15		15	19,5	2500150RB61	25001500073	25001500000
GPN 250 / 16		16	20	2500160RB61	25001600073	25001600000
GPN 250 / 16,75		16,8	19,5	2500167RB61	25001670073	25001670000
GPN 250 / 17,2	G 3/8	17,2	20,5	2500172RB61	25001720073	25001720000
GPN 250 / 18		18	20	2500180RB61	25001800073	25001800000
GPN 250 / 20		20	20	2500200RB61	25002000073	25002000000
GPN 250 / 21,3	G 1/2	21,3	20	2500213RB61	25002130073	25002130000
GPN 250 / 22		22	20	2500220RB61	25002200073	25002200000
GPN 250 / 24		24	20	2500240RB61	25002400073	25002400000
GPN 250 / 25		25	20	2500250RB61	25002500073	25002500000
GPN 250 / 26		26	27	2500260RB61	25002600073	25002600000
GPN 250 / 26,9	G 3/4	26,9	27,5	2500269RB61	25002690073	25002690000
GPN 250 / 28		28	27	2500280RB61	25002800073	25002800000
GPN 250 / 30		30	27,5	2500300RB61	25003000073	25003000000
GPN 250 / 32		31,8	27,5	2500320RB61	25003200073	25003200000
GPN 250 / 32,5		32,5	15	2500325RB61	25003250073	25003250000
GPN 250 / 33,7	G 1	33,7	28	2500337RB61	25003370073	25003370000
GPN 250 / 35		35	27	2500350RB61	25003500073	25003500000
GPN 250 / 38		38	27,5	2500380RB61	25003800073	25003800000
GPN 250 / 40		40	27	2500400RB61	25004000073	25004000000
GPN 250 / 41,5		41,5	27	2500415RB61	25004150073	25004150000
GPN 250 / 42,4	G 1 1/4	42,4	35,5	2500424RB61	25004240073	25004240000
GPN 250 / 44,5	R 1 3/8	44,5	35	2500445RB61	25004450073	25004450000
GPN 250 / 48,3	G 1 1/2	48,3	35	2500483RB61	25004830073	25004830000
GPN 250 / 50		50	34,5	2500500RB61	25005000073	25005000000
GPN 250 / 51		51	35	2500510RB61	25005100073	25005100000
GPN 250 / 54	G 1 3/4	54	35	2500540RB61	25005400073	25005400000
GPN 250 / 57		57	35	2500570RB61	25005700073	25005700000
GPN 250 / 60	G 2	60,3	36	2500600RB61	25006000073	25006000000
GPN 250 / 63,5		63,5	35	2500635RB61	25006350073	25006350000

Rohrschutzkappen GPN 250



poeppelmann.com/de/gpn250



PCR-PE
blau



PCR-PE / PE-LD
gelb



PE-LD
gelb

Artikel	Außengewinde	D	G	100 % PCR	Recycling-Mischung	Neuware
GPN 250 / 70		70	36	2500700RB61	25007000073	25007000000
GPN 250 / 73		73	34,5	2500730RB61	25007300073	25007300000
GPN 250 / 76	G 2 1/2	76,1	36	2500760RB61	25007600073	25007600000
GPN 250 / 83	G 2 3/4	82,5	35	2500830RB61	25008300073	25008300000
GPN 250 / 87,9	G 3	87,9	34,5	2500879RB61	25008790073	25008790000
GPN 250 / 89		88,9	35	2500890RB61	25008900073	25008900000
GPN 250 / 95		95	35	2500950RB61	25009500073	25009500000
GPN 250 / 102		101,6	34,5	2501020RB61	25010200073	25010200000
GPN 250 / 108		108	34,5	2501080RB61	25010800073	25010800000
GPN 250 / 113	G 4	113	40,5	2501130RB61	25011300073	25011300000
GPN 250 / 114,3		114,3	35,5	2501143RB61	25011430073	25011430000
GPN 250 / 121		121	34,5	2501210RB61	25012100073	25012100000
GPN 250 / 127	G 4 1/2	127	34,5	2501270RB61	25012700073	25012700000
GPN 250 / 130		130	34,5	2501300RB61	25013000073	25013000000
GPN 250 / 133		133	34,5	2501330RB61	25013300073	25013300000
GPN 250 / 139,7	G 5	139,7	34,5	2501397RB61	25013970073	25013970000
GPN 250 / 146		146	35	2501460RB61	25014600073	25014600000
GPN 250 / 152,4	G 5 1/2	152,4	35	2501524RB61	25015240073	25015240000
GPN 250 / 159		159	34,5	2501590RB61	25015900073	25015900000
GPN 250 / 168,3	G 6	168,3	34,5	2501683RB61	25016830073	25016830000
GPN 250 / 174,9		174,9	20	2501749RB61	25017490073	25017490000
GPN 250 / 219	G 8	219	41			25021900000
GPN 250 / 273	G 10	273	41,5			25027300000
GPN 250 / 323,9	G 12	323,9	45,5			25032390000
GPN 250 / 355,6	G 14	355,6	54			25035560000
GPN 250 / 406,4	G 16	406,4	53			25040640000

Maße in mm.

Die Artikel ab GPN 250 /219 bestehen aus PE-LLD.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Die Artikel in Spalte 100% PCR bestehen aus 98 % PCR-PE und 2 % Farbe auf Basis eines PIR-Trägers. Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % PCR.

Die Artikel in der Spalte Recycling-Mischung bestehen aus einer Mischung von PCR und Neuware.

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Ressourcenschonender.

Diese Normreihe ist aus PCR verfügbar, spart CO₂e-Emission und schont Ressourcen.



Passender.

Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127.



Robuster.

Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung.



Besser.

180° versetzt angeordnete, unterbrochene Wulste sorgen für einen Druckausgleich.