

Area 66 Grijs 5930lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 120002
 EAN: 7021981200022



Elektrisch

System wattage: 46W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 22

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 5930lm
 Werkzaamheid: 129 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B10>100,000
 Min. omgevingstemperatuur: -25°C
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 100°

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
 Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
 Kleur: Grijs
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen
 Aansluiting: 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm2 doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1460
 Breedte (mm) W: 92
 Hoogte (mm) H: 70
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.904 / 2.42

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1515 x 110 x 80

