

Orion Wit 1460lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212115
EAN: 7021982121159



Elektrisch

System wattage: 20W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 35, B16: 56, C10: 43, C16: 69

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1460lm
Werkzaamheid: 73 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Plastic Opal
Bundelhoek: 110°
UGR: UGR<25
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 87
Diameter (mm) D: 300
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.08 / 0.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 310 x 310 x 95



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 1 5 9