

## Facet II TW 1200 Wit 4674lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 Tunable White LEDDim

Artikelcode: 8246094542  
 EAN: 5703821177689



### Elektrisch

System wattage: 38W  
 Spanning: 220-240V

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 4674lm (@6500K)  
 Werkzaamheid: 123 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 2700-6500K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B10>100,000  
 Lichtverdeling: Direct/Indirect 65/35%  
 Optiek: Lens C, prismatisch conisch  
 UGR: UGR<19  
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: Tunable White LEDDim

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal, ABS eindkappen  
 Kleur: Wit (RAL 9010 met 25% glans)  
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen  
 Module: 1200  
 Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit  
 Kabel: Cable 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m w/ Schuko white

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 1196  
 Breedte (mm) W: 112  
 Hoogte (mm) H: 80  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 5.3 / 5.1

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1245 x 113 x 98



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 6 8 9