

ECO-DIM.07 Z-Wave



- ✓ Z-Wave gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor alle Z-Wave domotica
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Verbruiksmeter
- ✓ 0-200W led
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geschikt voor 90% van alle dimbare led lampen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Geschikt voor wisselchakeling met pulsschakelaar
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.07-ZWV
VERMOGEN	0-200W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai en domotica systeem
PROTOCOL	Z-Wave Plus
INBOUWMAAT IN MM	70,6 x 70,6 x 26mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Kopp
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ Niko
- ✓ PEHA

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- ✓ Google Assistant/ Home (via Z-Wave hub)
- ✓ Homey
- ✓ FIBARO
- ✓ homee
- ✓ Futurehome
- ✓ WINK
- ✓ Amazone Alexa