

**Artikelnummer:** 308561

**Kurzbeschreibung:** Vatenwagen met 2 steunwielen, luchtwielen, voor het transport van 200 l stalen vaten met rand

**Langbeschreibung:** Vatenwagen met 2 steunwielen, luchtbanden, voor het transport van 200 l plaatstalen vaten met rand: Met de trommelvrachtwagen kunnen vaten die met behulp van het steunwielset worden gevuld, veilig op pallets of verzamelbakken tot een hoogte van 240 mm worden geplaatst of naar beneden worden gebracht. De twee aan de onderkant van de kar gelaste pick-up klauwen schuiven onder de trommel door. Nadat de trommelgrijper achter de bovenrand van de trommel is geklemd, kan de trommel worden opgetild. Veilig rijden en stoppen is mogelijk met het steunwiel. Het vat hoeft niet eerst te worden neergezet bij het stoppen. Steunwiel met zwenkwiel en massief rubberen banden (a<sup>o</sup> 200 mm) met wielstop. Voor het transport van 200 liter stalen vaten met velg. Stevig gelaste stalen constructie van stalen buis en rechthoekige buis. Looprandgrijper traploos in hoogte verstelbaar aan de middelste rondhout. Handgrepen met veiligheidsbeugel. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

[ul]<li> Buitenafmetingen: B 700 x D 500 mm. </li><li> Totale hoogte: 1600 </li><li> Hoogte duwbeugel: 900 mm </li><li> Wiel a<sup>o</sup>: 250 x 60 mm </li><li> Draagvermogen: 250 kg </li><li> Eigen gewicht: 17 kg</li>[ul]

