

**Artikelnummer:** 308595

**Kurzbeschreibung:** Steekwagen met gebogen achterkant en gebogen laadvlak, draagvermogen 250 kg, banden van massief rubber

**Langbeschreibung:** Steekwagen met gebogen achterkant en gebogen laadvlak, draagvermogen 250 kg, volrubberen banden: Achterwand van gebogen buis. Vlak ijzer gebogen aan de achterkant van de schop. Dit maakt het mogelijk om ronde voorwerpen, zoals bloempotten, bijzonder veilig te vervoeren, omdat het afrollen aan de zijkant wordt vermeden door een vlakke steun in de gebogen sporten. Handgrepen met veiligheidsbeugel. Stevig gelaste stalen constructie. Stalen buis (a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Wielen met kunststof velgen en rollagers. Horizontale platte staven worden in de achterwand van de zakwagens gelast, die elk naar achteren gebogen zijn. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). [ul]<li>emmerbreedte: 400 mm </li><li>Bladdiepte: 180 mm </li><li>Buitenafmetingen: B 660 x D 450 mm. </li><li>Totale hoogte: 1200 mm </li><li>Greephoogte: 1200 mm </li><li>Draagvermogen: 250 kg </li><li>Wiel a<sup>m</sup>: 250 x 60 mm </li><li>Eigen gewicht: 16,5 kg</li>[ul]

