

15

1522 01

## Klinken-Steckverbinder



Klinkenkupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm, 3-polig/stereo, mit Schraubverschluss, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen


---

Status: Aktiv

---

15

1522 01



#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -10 °C/+50 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger	PA, HB nach UL94
Kontakt	Cu-Legierung, vernickelt
Isolierung	PVC
Gehäuse	Cu-Legierung, vernickelt
Knickschutzülle	PVC

#### Mechanische Daten

Steckzyklen	3000
Steckkraft	4–20 N <sup>1</sup>
Ziehkraft	4–20 N <sup>1</sup>

<sup>1</sup> gemessen mit einem Lehrenstecker

#### Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

#### Elektrische Daten (bei T<sub>v</sub> 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	12 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
☞ 1532 05

15

1522 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1522 01	3	100	200

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel