

A close-up, vertical view of a welding torch. The handle is dark blue with the 'WELDY' logo printed vertically. The torch body is silver and has a black protective cap at the top with ventilation slots. The torch is centered in the frame.

energy HT3400

Robust und leistungsstark

simple.
good.
affordable.

energy HT3400: Das kraftvolle Heissluft-Handgerät

Der energy HT3400 ist das perfekt Gerät für leistungsintensive Kunststoffarbeiten. Die 3400 W Heizleistung lässt sich einfach stufenlos einstellen und mit den entsprechenden Arbeitsdüsen gezielt grosse Schrumpf-, Biege-, Aufheiz- und Trocknungsarbeiten erledigen.

Heissluft-Handgerät

energy HT3400

- Stufenlose Temperatureinstellung bis 650 °C
- Aktiver Heizelementschutz
- Leistungsstarke 3400 W Heizleistung
- Staubfilter

Technische Daten

Spannung	V~	230
Max. Leistung	W	3400
Temperatur	°C	40 - 650
Luftmenge	l/min	320
Abmessungen L x B (Ø Griff)	mm	348 x 101 (59)
Düsenaufnahme Ø	mm	50
Gewicht	kg	1.3
Konformitätszeichen		CE
Schutzklasse II		□

Lieferumfang

Handgerät, 1 Satz Ersatzkohlen, Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Karton-Geräteverpackung

Artikel-Nr.

energy HT3400, 230 V / 3400 W, EU-Stecker 128.723

energy HT3400, 230 V / 3400 W, CN-Stecker 128.669





Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal:
youtube.com/WELDYhotairtools



Zubehör



Reflektordüse

130.633



Breitschlitzdüse

Ø 70 mm

130.650



Andrückrolle Silikon

130.611 40 mm

*130.146 30 mm

*mit Kugellager



Schaber

119.177



Schaber-Set

119.178



Heizelement

124.322

Kit Lösungen energy HT3400

230 V / 3400 W, EU-Stecker

230 V / 3400 W, CN-Stecker

Zubehör (im Kit inbegriffen)

130.633 Reflektordüse

130.650 Breitschlitzdüse 70 mm

125.810 Kohlebürsten für den Motor

Kunststoffkoffer

Universal Kit


130.698

130.697

-
-
-
-



Händleradresse:



Leister Technologies AG ist **ISO 9001** zertifiziert.