

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
932704012	1	131	4 008224 461542

PROFIversal 7-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit 45°gedrehten Töpfen, 44,45mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 2m, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 250VAC, 16A, Länge 482,6mm, UTE, CEE7/V, Aluminium

Technische Daten		932704012
Gehäuseform	rechteckig	
Werkstoff	Metall	
Werkstoffgüte	Aluminium	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	grau	
Schutzart (IP)	IP20	
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45°	
FI-Schalter	Nein	
Netzstörfilter	Nein	
Anzahl der sonstigen Steckdosen	7	
Überspannungsschutz	Nein	
Nennstrom	16A	
Aderquerschnitt	1,5mm ²	
Halogenfrei	Ja	
Länge der Zuleitung	2m	
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja	

