


DIN 6912

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung



12 mm ist die Länge vom Anfang des Gewindes bis unter dem Kopf.

b^1 für $l \leq 125$ mm

b^2 für $l \leq 200$ mm

b^3 für $l > 200$ mm

Maße	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
d_k	7	8,5	10	13	16	18	21
k	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5	8,5
s	3	4	5	6	8	10	12
b^1	14	16	18	22	26	30	34
b^2	-	-	-	-	32	36	40
b^3	-	-	-	-	-	-	-

Maße	M 16	M 20	M 22	M 24	M 30	M 36	
d_k	24	30	33	36	45	54	
k	10	12	13	14	17,5	21,5	
s	14	17	17	19	22	27	
b^1	38	46	50	54	66	78	
b^2	44	52	56	60	72	84	
b^3	57	65	69	73	85	97	