


Verteilerblock FR-4-1/8-B

Teilenummer: 6701

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 8,6 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0 ... 16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Produktgewicht | 25 g |
| Anzahl Abgänge | 3 |
| Anzahl Zuleitungen | 1 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Innengewinde G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Innengewinde G1/8 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |