

FaceXess Video-Türstation

Art.-Nr. TVHS30000



-
- IP-Video-Türsprechanlage mit Gesichtserkennung, entriegelt eingelernten Personen vollautomatisch, in Bruchteilen einer Sekunde, die Haustür. Optional: Zutritt per PIN-Code oder Chipschlüssel/Schlüsselkarte am integrierten NFC-Kartenleser.
 - Zutritt für eingelernte Nutzer am 7" Touchscreen per Gesichts-Scan oder PIN-Code-Eingabe. Unbekannte Personen nutzen die virtuelle Klingeltaste auf dem Display.
 - Sehen, wer vor der Tür steht: Live-Bild, Gegensprechen und Türöffnen per Innenmonitor oder Link Station-App, auch von unterwegs. Top-Bildqualität und -Kontraste dank 2 MPx Dual-Kamera.
 - Gute Sprachqualität dank hochwertigem Mikrofon und Lautsprecher mit Geräuschunterdrückung (Noise-Cancellation: keine Störgeräusche, keine Echos).
 - Sicherer Zutritt, hoher Manipulationsschutz: Terminal ist nicht mit Foto/Video zu überlisten (Anti-Spoofing-Technologie). Optional: 2-Faktor-Authentifizierung kombiniert Gesichtserkennung mit PIN-Code/Schlüsselkarte.
 - Für bis zu 3 Wohnparteien: je Klingelpartei sind bis zu 6 Monitore via LAN/PoE oder WLAN (Wi-Fi) integrierbar
 - Schnell und sicher installiert: Die Türstation benötigt eine externe Stromversorgung. Die Datenanbindung erfolgt über LAN/WLAN und eine Datenleitung (2 Adern) zum abgesetzten Schaltmodul, das den Tür-Aktor ansteuert.
 - Wetterfestes Terminal für den Außenbereich (Schutzart IP65)
 - Ganz ohne Schlüssel: nie mehr wegen vergessenen Schlüsseln vor verschlossener Haustür stehen
-

ABUS FACEXESS: EIN LÄCHELN ÖFFNET TÜREN

Türsprechanlage mit Touchscreen, Kamera & Gesichtserkennung für interaktionslosen Zutritt

FaceXess Video-Türstation

Art.-Nr. TVHS30000

Die Türstation identifiziert berechnigte Personen mit intelligenter Gesichtserkennung und entriegelt die Eingangstür automatisch. Damit bietet das Video-Türsprechsystem einen bequemen, interaktionslosen Zugang, berührungslos und ohne Chipkarte oder andere Identmedien. Der Erkennungsbereich ist flexibel einstellbar, der Gesichtsscan auf bis zu 3 m Entfernung dauert nur Bruchteile einer Sekunde.

Eine fast ganz normale Klingel

Eben nur fast: Denn das FaceXess Display kann individuell gestaltet werden, z. B. mit Haus-Nr., Adresse, Wunschmotiven usw.

Sicher und individuell

Die Dual-Kamera (optisch, IR) erkennt zuverlässig, ob eine Person eintreten darf oder nicht – ob bei Gegenlicht, Dunkelheit oder wenn die Person Mütze oder Maske trägt. Die Anti-Spoofing-Funktion prüft anhand diverser Merkmale, ob es sich um eine echte und berechnigte Person handelt, oder eine Manipulation, z. B. durch Davorhalten von Fotos oder Videos.

In sensiblen Bereichen ist oft eine 2-Faktor-Autentifizierung gefragt. So kann die Gesichtserkennung auch mit PIN-Code oder Chipkarte kombiniert werden. Die Nutzerdaten (Gesichter) werden lokal und verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert. Unbekannte Personen werden nicht erfasst.

Sehen, Sprechen, Öffnen

ABUS FaceXess ist einfach intuitiv zu bedienen. Das 7-Zoll-Touch-Display mit virtueller Klingeltaste ist die Bedienoberfläche der Türstation. Auf dem Smartphone (ABUS Link Station-App) oder dem optionalen Innenmonitor sieht man, wer vor der Tür steht, spricht mit der Person und schaltet den E-Türöffner. Bis zu 3 Wohnparteien können angelegt werden (je 6 Monitore). Das Außenterminal kann auch stand-alone als reiner Türöffner verwendet werden.

FaceXess Video-Türstation

Art.-Nr. TVHS30000

Abmessungen	(B x H x T) 111 x 209 x 24 mm
Alarmausgang (NO/NC)	1
Alarmierung	App Push, ABUS CMS, Touch Monitor
Anschlüsse	Spannungsversorgung 12 VDC, RS-485, RJ45 Ethernet, 1 x Relais, Wiegand, USB-C
Anwendungszweck	Eingangsbereich
Anzahl Benutzer	10.000
Anzahl IR LEDs	2
Audio	2-Wege-Audio
Auflösung Live-Ansicht	1080p (Display), 720p (Netzwerk-Stream)
Auflösungsmodi	Stream 1: 1280 x 720 @ 25 fps
Batterie - Batteriebetrieb	Nein
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	Seiko MS621R
Befestigung	Wand
Betriebsmodus	Gesichtserkennung, Pin, Karte, Einzel- oder Mehrfachauthentifizierung, Gruppenzugang (max. 5 Personen), Maskenerkennung
Bildaufnehmer	Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V) px
Bildschirmdiagonale	7 in

Breite	111 mm
Bruttogewicht	1,1 kg
Displayoberfläche	Berührungsempfindlicher Bildschirm (Touch)
Farbe	Schwarz / Silber
Gegenlichtkompensation	WDR
Horizontaler Blickwinkel	75,5 °
Höhe	209 mm
IR-LEDs	Ja
Image Video	https://www.youtube.com/watch?v=hdCFakC_CJU
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	12 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	FaceXess Gerät
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Sicherheitshinweise

FaceXess Video-Türstation

Art.-Nr. TVHS30000

Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Anschlusskabel
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	2-Pin / DC-Buchse Adapter
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Fixierschraube
Lieferumfang 07 Menge	1
Max. Betriebstempera- tur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstempera- tur	-30 °C
Mobiler Zugriff	Ja
Monitortyp	LCD
Montageort	Wand
Nettogewicht	0,6 kg
Netzwerkanschluss LAN	10/100/1000 Mbit/s
Netzwerkanschluss WLAN	802.11b/g/n (2.4 GHz)

Neu	Ja
Produktgruppe	Video
Proximity Schlüssel	Mifare Classic
Relaisausgang	1, Max. 30 VDC @ 2 A / 125 VAC @ 0,5 A
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	65
Sonstige Funktionen	Videotürkommunika- tion für bis zu 3 Woh- nungen mit max. je 5 Innenerweiterungsmo- nitoren, Manipulati- onsschutz (Anti-Spoof- ing)
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache OSD	DE, UK
Stromaufnahme	2.000 mA
Tiefe	24 mm
Vertikaler Blickwinkel	41,5 °
Videokomprimierung	H.264