

## fetra Öldichter Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 1072 x 1374 x 730 mm, Inhalt 0,45 m<sup>3</sup>, Traglast 750 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 118259



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra öldichter Kippwagen

für mittlere Belastungen geeignet

Öldichter Kippwagen

- Höhe x Länge x Breite 1072 x 1374 x 730 mm
- Schüttkantenhöhe 733 mm
- Inhalt 0,45 m<sup>3</sup>
- Traglast 750 kg
- Gewicht 78 kg
- Materialstärke 2 mm
- Rad Ø 200 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung
- öldicht
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen + Schiebebügel
- mit thermoplastischer Elaser-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Ablasshahn	nein
Inhalt	0,45 m³	stapelbar	nein
Höhe	1072 mm	nestbar	nein
Länge	1374 mm	Griff	Schiebebügel
Breite	730 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Traglast	750 kg	Oberfläche	pulverbeschichtet
Schüttkantenhöhe	733 mm	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material	Stahl	Deckel	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Eigenschaft	öldicht	Bereifung	thermoplastisches Elaser
Materialstärke Wanne	2 mm	Rad-Ø	200 mm
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Radlager	Rillenkugellager
Kippfunktion	manuell	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Kippsicherung	ja	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
unterfahrbar	ja	Garantie	10 Jahre
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Gewicht	78 kg