

ZARGES

Alu-Kastenwagen

W 171

Ladefläche Länge x Breite 1250 x 700 mm, Inhalt 1050 l, Höhe x Länge x Breite 1400 x 1300 x 750 mm, Aufbauten: 4 Wände, 1 Längswand klappbar, mit Gummi-Bereifung

Artikelnummer: 146500



ZARGES Alu-Kastenwagen W 171

Alu-Kastenwagen

- Ladefläche Länge x Breite 1250 x 700 mm
- Inhalt 1050 l
- Höhe x Länge x Breite 1400 x 1300 x 750 mm
- Aufbauten: 4 Wände, 1 Längswand klappbar
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Aluminiumkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|---|
| Transportgerät | Transportwagen | Aufbauten Funktion | 1 Längswand klappbar |
| Wagentyp | Kastenwagen | Wand Ausstattung | umlaufende Sicken |
| Material | Aluminium | Deckel | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Ladeflächenlänge | 1250 mm | abschließbar | nein |
| Ladeflächenbreite | 700 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Höhe | 1400 mm | Bereifung | Gummi |
| Länge | 1300 mm | Radlager | Rollenlager |
| Breite | 750 mm | Rad-Ø | 125 mm |
| Inhalt | 1050 l | Rad Ausstattung | Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern |
| Euronorm | nein | Radanordnung | rechteckig |
| Aufbauten | 4 Wände | Gewicht | 34 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 146503 |  | Scharnierdeckel, für Kastenwagen Länge x Breite 1300 x 750 mm, Deckel mit Gurtband und 2 Verschlüssen, aus Aluminium |
|--------|---|--|