

Scangrip Akku-Lampe UNIFORM

1 Leuchtmittel COB-LED, Lichtstrom
500 Lumen, Spot 175 Lumen, Mit USB-
Kabel

Artikelnummer: 219547



Scangrip LED-Arbeitsleuchte UNIFORM mit Spotlicht

Akku-Lampe

- Länge x Breite x Tiefe 190 x 60 x 32 mm
- 1 Leuchtmittel COB-LED
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 500 Lumen, Spot 175 Lumen
- Leuchtdauer 4,5 h
- Ladezeit 5 h
- Display digital, mit Batterieanzeige
- Mit USB-Kabel
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Lieferung inklusive Ladegerät
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Anzeige	digital, mit Batterieanzeige
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Länge	190 mm
Leuchtmittel Anzahl	1 Stück	Breite	60 mm
Energieeffizienzklasse	A	Tiefe	32 mm
Leuchtdauer	4,5 h	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Lichtstrom	500 Lumen	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Lichtstrom Spot	175 Lumen	Lieferumfang	inklusive Ladegerät
Spannungsversorgung	USB-Kabel	Garantie	3 Jahre
Akkutyp	Lithium-Ionen	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Akkuleistung	1600 Ah	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Ladezeit	5 h	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Kabellänge	1 m	Gewicht	0,48 kg