


## Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 605 x 695 mm, 9 Schublade(n), Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 500665



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



## Thurmetall Schubladenschrank mit 200 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 605 x 695 mm
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit Griffleiste
- Mit Etikettenhalter
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft






- 5 Jahre Garantie

## Technische Details





|                          |                           |                               |                     |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Möbeltyp                 | Schrank                   | Auszugsführung Schublade      | mit Teleskopschiene |
| Schranktyp               | Schubladenschrank         | Auszug Schublade              | 100 %               |
| Material                 | Stahl                     | Höhenverstellraster Schublade | 25 mm               |
| Höhe                     | 1000 mm                   | Beschriftungsfeld             | Etikettenhalter     |
| Breite                   | 605 mm                    | Oberfläche Korpus             | pulverbeschichtet   |
| Tiefe                    | 695 mm                    | Oberfläche Front              | pulverbeschichtet   |
| Schrank Ausstattung      | Schubladen                | Auszugssperre                 | Einzelauszugssperre |
| Schubladen Anzahl        | 9 Stück                   | abschließbar                  | ja                  |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm | Schließsystem                 | Zylinderschloss     |
| Fronthöhe 75 mm          | 2 Stück                   | Mitteltrennwand               | nein                |
| Fronthöhe 100 mm         | 6 Stück                   | Griff                         | Griffleiste         |
| Fronthöhe 150 mm         | 1 Stück                   | fahrbar                       | nein                |
| Schubladentraglast       | 200 kg                    | Garantie                      | 5 Jahre             |
| Einteilungsraster längs  | 50 mm                     | Zertifizierung                | GS // TÜV           |
| Einteilungsraster quer   | 30 mm                     | Gewicht                       | 101 kg              |
| Schubladen Ausstattung   | Farbleitsystem            |                               |                     |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 501087 |  | Trennwand, 1 Längsteiler + 2 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 500 mm  |
| 501100 |  | Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm   |
| 501101 |  | Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm  |
| 501102 |  | Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 500 mm  |
| 501140 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm        |
| 501142 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm |
| 501154 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm                            |
| 501155 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm                     |
| 501166 |  | Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite 500 mm, In schwarz  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 501170 |  | Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit |
| 532138 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm  |
| 532139 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt  |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau                                |
| 974176 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot  |