

BS-ROLLEN Spurkranzrolle

BS ROLLEN

Traglast 1000 kg, Bereifung Grauguss in blau, Durchmesser 150 mm, Nabe mit Kugellager, Naben Länge x Ø 52 x 20 mm



Artikelnummer: 713591

BS-ROLLEN Spurkranzrad

Spurkranzrolle

- geeignet für Bodentyp: glatt/eben, rau/eben
- Traglast 1000 kg
- Bereifung Grauguss in blau
- Durchmesser 150 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge x Ø 52 x 20 mm
- Felge ohne Fadenschutz

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Nabenbohrung	20 mm
Rollentyp	Spurkranzrolle	Rollenbreite mit Spurkranz	46 mm
Bereifung	Grauguss	Laufbreite ohne Spurkranz	36 mm
Farbe Reifen	blau	Durchmesser Rad	150-175 mm
für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Feststeller	ohne
Radlager	Kugellager	Fadenschutz	nein
Traglast	1000 kg	Farbe Felge	blau
elektrisch leitend	nein	Gewicht	3,22 kg
Länge Nabe	52 mm		

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen