

# PRODUKTDATENBLATT

## L 58 W/77

FLUORA® T8 | Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Pflanzenaufzucht



---

### Anwendungsgebiete

- Überall dort, wo das natürliche Tageslicht allein für Pflanzen nicht ausreicht

---

### Produktvorteile

- Fördert fotobiologische Prozesse in Pflanzen
- Fördert das Pflanzenwachstum



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	58 W
Nennspannung	110 V
Nennstrom	0,67 A

### Photometrische Daten

Lichtstrom	2250 lm
Lichtausbeute	38 lm/W
Lichtfarbe (Bezeichnung)	FLUORA
Lichtfarbe	77
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.88
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.83
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.80
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0.77
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.74
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h	0.72
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h	0.70

### Maße & Gewicht

Gesamtlänge	1514.20 mm
Länge	1514.20 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	1500 mm
Durchmesser	26,00 mm
Rohrdurchmesser	26 mm
Produktgewicht	207,00 g

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	20000 h
Nutzlebensdauer	10000 h
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h	0.90



Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h	0.50
Lebensdauer B50	20000 h

**Zusätzliche Produktdaten**

Sockel (Normbezeichnung)	G13
Quecksilbergehalt der Lampe	5.3 mg
Anmerkung zum Produkt	Nicht für die Allgemeinbeleuchtung

**Zertifikate & Standards**

Energieverbrauch	60.00 kWh/1000h
------------------	-----------------





**Länderspezifische Informationen**

ILCOS	FD/V-58-E-G13-26/1500
Bestellnummer	L 58W/77

**Sicherheitshinweise**

- Im Falle eines Lampenbruchs: [www.ledvance.de/lampenbruch](http://www.ledvance.de/lampenbruch)

**DOWNLOADS**

DOWNLOADS	
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE
	Advertisements

**VERPACKUNGSMITTEL**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300004259	Falzhülle 1	1,515 mm x 29 mm x 29 mm	235.00 g	1.27 dm <sup>3</sup>
4008321205421	Versandschachtel 10	1,544 mm x 64 mm x 150 mm	2704.00 g	14.82 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

