
Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox



Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière:

Bouton de manœuvre et bouton pression en inox 1.4305.

Goupille en inox 1.4305.

Billes en inox 1.4125.

Ressort de pression en inox 1.4310.

Finition:

Naturel.

Nota:

Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.

Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = $S \cdot \tau$ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.

Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.


Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

Accessoires:

Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724 Câble de sécurité en spirale K0367 Corde de maintien avec œillet K0367 Anneau K0367

Dessins





Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox



Aperçu des articles

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox

| Référence | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Alésage logement H11 | Force de cisaillement double section max.kN |
|----------------|----|----|------|----|----|------|------|------|----------------------------|---|
| K0791.01905010 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 10 | 5,9 | 25 | 15,9 | 5 | 15 |
| (0791.01905015 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 15 | 5,9 | 25 | 20,9 | 5 | 15 |
| (0791.01905020 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 20 | 5,9 | 25 | 25,9 | 5 | 15 |
| (0791.01905025 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 25 | 5,9 | 25 | 30,9 | 5 | 15 |
| (0791.01905030 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 30 | 5,9 | 25 | 35,9 | 5 | 15 |
| 0791.01906010 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 10 | 6,8 | 25 | 16,8 | 6 | 22 |
| 0791.01906015 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 15 | 6,8 | 25 | 21,8 | 6 | 22 |
| (0791.01906020 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 20 | 6,8 | 25 | 26,8 | 6 | 22 |
| (0791.01906025 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 25 | 6,8 | 25 | 31,8 | 6 | 22 |
| 0791.01906030 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 30 | 6,8 | 25 | 36,8 | 6 | 22 |
| (0791.01906035 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 35 | 6,8 | 25 | 41,8 | 6 | 22 |
| 0791.01906040 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 40 | 6,8 | 25 | 46,8 | 6 | 22 |
| 0791.01906045 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 45 | 6,8 | 25 | 51,8 | 6 | 22 |
| 0791.01906050 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 50 | 6,8 | 25 | 56,8 | 6 | 22 |
| (0791.02508020 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 20 | 7,8 | 33 | 27,8 | 8 | 38 |
| (0791.02508025 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 25 | 7,8 | 33 | 32,8 | 8 | 38 |
| (0791.02508030 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 8 | 38 |
| (0791.02508035 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 35 | 7,8 | 33 | 42,8 | 8 | 38 |
| 0791.02508040 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 8 | 38 |
| 0791.02508045 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 45 | 7,8 | 33 | 52,8 | 8 | 38 |
| 0791.02508050 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 8 | 38 |
| 0791.02510020 | 25 | 10 | 12 | 14 | 20 | 8,9 | 33 | 28,9 | 10 | 60 |
| 0791.02510025 | 25 | 10 | 12 | 14 | 25 | 8,9 | 33 | 33,9 | 10 | 60 |
| 0791.02510030 | 25 | 10 | 12 | 14 | 30 | 8,9 | 33 | 38,9 | 10 | 60 |
| 0791.02510035 | 25 | 10 | 12 | 14 | 35 | 8,9 | 33 | 43,9 | 10 | 60 |
| 0791.02510040 | 25 | 10 | 12 | 14 | 40 | 8,9 | 33 | 48,9 | 10 | 60 |
| 0791.02510045 | 25 | 10 | 12 | 14 | 45 | 8,9 | 33 | 53,9 | 10 | 60 |
| 0791.02510050 | 25 | 10 | 12 | 14 | 50 | 8,9 | 33 | 58,9 | 10 | 60 |
| 0791.02510060 | 25 | 10 | 12 | 14 | 60 | 8,9 | 33 | 68,9 | 10 | 60 |
| 0791.03512025 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 25 | 9,9 | 39,5 | 34,9 | 12 | 86 |
| 0791.03512030 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 30 | 9,9 | 39,5 | 39,9 | 12 | 86 |
| 0791.03512035 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 35 | 9,9 | 39,5 | 44,9 | 12 | 86 |
| 0791.03512040 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 40 | 9,9 | 39,5 | 49,9 | 12 | 86 |
| 0791.03512045 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 45 | 9,9 | 39,5 | 54,9 | 12 | 86 |
| 0791.03512050 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,9 | 12 | 86 |
| 0791.03512060 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 60 | 9,9 | 39,5 | 69,9 | 12 | 86 |
| 0791.03512070 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 70 | 9,9 | 39,5 | 79,9 | 12 | 86 |
| 0791.03512080 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 80 | 9,9 | 39,5 | 89,9 | 12 | 86 |
| 0791.03516030 | 35 | 16 | 19 | 22 | 30 | 13,1 | 39,5 | 43,1 | 16 | 153 |
| 0791.03516035 | 35 | 16 | 19 | 22 | 35 | 13,1 | 39,5 | 48,1 | 16 | 153 |
| 0791.03516040 | 35 | 16 | 19 | 22 | 40 | 13,1 | 39,5 | 53,1 | 16 | 153 |
| (0791.03516045 | 35 | 16 | 19 | 22 | 45 | 13,1 | 39,5 | 58,1 | 16 | 153 |
| (0791.03516050 | 35 | 16 | 19 | 22 | 50 | 13,1 | 39,5 | 63,1 | 16 | 153 |
| (0791.03516060 | 35 | 16 | 19 | 22 | 60 | 13,1 | 39,5 | 73,1 | 16 | 153 |
| 0791.03516070 | 35 | 16 | 19 | 22 | 70 | 13,1 | 39,5 | 83,1 | 16 | 153 |
| 0791.03516080 | 35 | 16 | 19 | 22 | 80 | 13,1 | 39,5 | 93,1 | 16 | 153 |