


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1161/7016 Griffroller "GREY EDITION"



Griffroller in der Ausführung "GREY EDITION". Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Mit Holzplattform, Plattform mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	600
Ladeflächenbreite (mm)	500
Ladeflächenhöhe (mm)	195
Gesamtlänge (mm)	890
Gesamtbreite (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	860
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	11
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976611617