


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 71624 Bockrolle



Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend (spurlos).



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	250
Radgröße (mm)	200 x 40
Bereifung	TPE
Bauhöhe (mm)	237
Anschraubplatte (mm)	135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm)	105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm)	11
Gewicht (kg)	1,7
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976716244