


Adatlap

Termékmegnevezés	BSSH SW
Rövid leírás	Merev MŰI védőcső
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes hidegtűrés
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33211
Nyomásállóság	> 750 N



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-sugárzás tűrése*
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-5 / +60 °C	merev	L2

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	CSOM kis/közepes/nagy
024 914	20 mm	16,4 mm	3 m / 90 m / 3780 m
035 002	25 mm	21,4 mm	3 m / 90 m / 2250 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Felszerelés gépekre	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Szerelés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Erősen csúszó belső réteg	igaz
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Anyag	PVC-U

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.