



## Technische Daten

04.12.2023

4:1 Schrumpfschlauch – Reparaturset  
RMS - Kabelreparaturmanschette, Innenkleber, halogenfrei

### RMS 139-38

Artikelnummer: 450-20041

Material: Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)  
Farbe: Schwarz (BK)  
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 139.0 mm  
Ø nach Schrumpfung max. (d): 38.0 mm  
Wanddicke (WT): 2.77 mm  
Schrumpfrate: bis 4,5:1  
Längsschrumpfung: -10 % max.  
Min. Schrumpftemperatur: +110 °C

Betriebstemperatur : -40 °C bis +120 °C

Durchschlagsfestigkeit: 30 kV/mm  
Zugfestigkeit: 17.5 MPa  
UV-beständig: Ja



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.