NESTLE PULSAR HV-R SET



Einfache Handhabung bei höchster Präzision

Produktnummer: 16020001



Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Praktisches Set bestehend aus
- NESTLE MUltifunktionslaser PULSAR HV-R
- NESTLE Kurbelstativ, mittelschwere Ausführung, selbsthemmend
- NESTLE Laserlatte mit Gleitadapter und Klemmhebel (Länge 130 240 cm)

Beschreibung

Der PULSAR HV-R ist ein robuster, aber dennoch genauer Multifunktionslaser mit drei Arbeitsmodi: Rotation, Scan Linie und Punktmodus. Zusätzlich kann der HV-R in zwei Achsen praktischerweise bis \pm 5° manuell geneigt werden. Sein intuitives Bedienkonzept und seine robuste Verarbeitung, machen ihn einfach im Handling. Die zuschaltbare Tilt-Funktion, bei der der Laser bei Vibrationen oder Erschütterungen stehen bleibt, verhindert falsche Messergebnisse. Der HV-R kann auch vertikal eingesetzt werden. Komplettpaket mit Empfänger (Made in Germany) und Fernbedienung. Der Pulsar HV-R wird im Set mit Stativ und Laserlatte geliefert.

Technische Daten

Toleranz	± 1 mm auf 10 m
Selbstnivellierbereich	± 5°
Arbeitsbereich mit Empfänger	Ø 500 m
Laserdiode / Farbe	635 nm Kl. 2 rot
Betriebsdauer	ca. 20 h
Rotationsgeschwindigkeit	0; 60; 120; 300; 600 U / min
Temperaturbereich HV-R	-20 °C bis +50 °C
Gewicht Laser	3000 g
Maße Laser	215 x 190 x 210 mm
Schutzklasse	IP65

Lieferumfang

NESTLE Multifunktionslaser Pulsar HV-R, NESTLE Kurbelstativ, NESTLE Laserlatte, Laserempfänger PDRG60 mit Klammer, Zieltafel, Wandhalterung, Ladegerät, Fernbedienung, Lasersichtbrille, Tragekoffer