

I-MATCH 3

Akku-Stirnlampe für AUFBEREITUNG und FARBANPASSUNG

ORIGINAL SCANGRIP

Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt die neue I-MATCH 3 über die Funktion ALL DAYLIGHT, die je nach Art der auszuführenden Arbeit fünf verschiedene Farbtemperaturen bietet. Außerdem wurde sie mit einer stufenlosen Dimmfunktion ausgestattet, mit der Sie die Lichtleistung von 10 % bis 100 % einfach einstellen können.

Dank modernster COB-LED-Technologie und der optimierten Lichtstreuung bietet die I-MATCH 3 Stirnlampe mit Akku eine extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes. Sie wurde von 160 Lumen auf 250 Lumen aufgerüstet und ist das ultimative Werkzeug, das eine freihändige Beleuchtung für jede Aufbereitungs- oder Farbanpassungsaufgabe bietet. Im Sensormodus lässt sich die Lampe nur mit einer Handbewegung vor der Lampe leicht ein-/ausschalten - sogar mit dicken Handschuhen.

I-MATCH 3 ist mit der allerneuesten Akkutechnologie ausgestattet und als optionales Zubehör kann die SCANGRIP POWER BANK 03.5782 zur Erhöhung der Betriebszeit eingesetzt werden. Befestigen Sie die Powerbank einfach mit dem flexiblen Klemmhalter am Stirnband und schließen Sie das Kabel an die Stirnlampe an.

Die robuste und schlanke I-MATCH 3 mit dem modernen Design ist nicht nur staub- und wasserdicht (IP65), sondern auch bemerkenswert leicht, nur 100 g.









Standard Stirnlampe



I-MATCH 3 Stirnlampe

TECHNISCHE ANGABEN

COB LED mit extrem hohem CRI+ Wert 96 CRI+

2500-6500 KELVIN

60-600 Lux@0,5 m

25-250 Lumen

1,5-15 Std. Betriebsdauer

3,8 V/1600mAh Li-ion

3.5 Std. Ladedauer

IK07

IP65

100 g (Einschl. Akku)

104 x 39 x 50 mm

Ohne Ladegerät, einschl. USB-Kabel







Stepless dimmer 10-100%



I-MATCH 3

Art. no. 03.5656