

**Artikelnummer:** 138970

**Kurzbeschreibung:** Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen, polyetheen, inrijvakken, B 1560 x D 1550 x H 2330, voor 4 vaten a' 200 l



**Langbeschreibung:** Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen, polyetheen, onderrijdbaar, versch. afmetingen, voor 2-8 vaten van 200 l: Dit hoogwaardige depot voor gevaarlijke stoffen is gemaakt van polyethyleen en is verkrijgbaar in een versie die onderrijdbaar is. De fabrikant biedt het depot aan voor twee tot acht vaten met een inhoud van 200 liter. Voor de veilige opslag van waterverontreinigende vloeistoffen krijgt u een stabiel depot voor gevaarlijke stoffen in een hoogwaardig ontwerp. Het depot kan worden gebruikt voor vloeistoffen van alle gevarenklassen. De gebruiker profiteert van de hoge weerstand van het depot tegen olia'«n, zuren en logen. Het product dankt deze uitstekende eigenschappen aan het gebruik van polyethyleen kunststof. Het depot kan eronder gereden worden en biedt vele andere voordelen. Dit omvat de afvoer van regenwater naar achteren, zodat het depot zowel binnen als buiten kan worden ingericht. Bovendien is een opvangbak met een aangepast PE-lagblok gea"ntegreerd en is het model al voorbereid voor de verankering van de vloer. De opslagruimte voor gevaarlijke stoffen is verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor twee tot acht vaten van 200 liter of tot 2 KTC/IBC met een volume van 1000 liter.<b>Meer details:</b>[ul]<li>Voor de veilige opslag van waterverontreinigende vloeistoffen van alle gevarenklassen</li><li>Bestand tegen olia'«n, zuren en logen</li><li>Kan onder gereden worden (opening voor heftruck en vorkheftruck)</li><li>Kan zowel binnen als buiten gea"nstalleerd worden</li><li>Opvangbak met PE-lageringvoet</li><li>Rugafvoer van regenwater</li><li>Voorbereid voor verankering op de grond</li><li>Materiaal: Polyethyleen</li><li>Afmetingen / Opslagcapaciteit / Opvangcapaciteit / Opvangvolume / Laadvermogen</li>[ul]<li>B 1560 x D 1080 x H 1980 / 2 x 200 l trommel / 250 l / 800 kg</li><li>B 1140 x D 1480 x H 1980 / 2 x 200 l trommel / 240 l / 800 kg</li><li>B 1560 x D 1550 x H 2330 / 4 x 200 l Vat / 1000 l / 800 kg</li><li>B 3200 x D 1740 x H 2170 / 8 x 200 l vat of 2 x 1000 l IBC / 1000 l / 3600 kg</li>[ul][ul]

