

**Artikelnummer:** 77503

**Kurzbeschreibung:** Elektrische disselstapelaar Minimover HWE 100, 1580 mm hefhoogte

**Langbeschreibung:** Elektrische disselstapelaar Minimover HWE 100: Dit product is ontwikkeld voor lichte en verschillende gebruikdoeleinden. Het apparaat is zeer geschikt voor krappe ruimten en voor vele toepassingen zoals stapelen, transporteren, bovendien kan het gebruikt worden als mobiele werktafel.

**Technische gegevens:**

- nominaal draagvermogen: 1000 kg
- lastzwaartepunt: 600 mm
- vorklengte: 1150 mm
- afm. over de vorken: 550 mm
- tot. lengte: 1680 mm
- tot. breedte: 700 mm
- draaicirkel: 1340 mm
- rijmotot: 0,5 kW
- hefmotor: 1,4 kW
- rijnsnelheid(zonder/met last): 5,4/4,3 km/uur
- hefsnelheid (zonder/met last): 0,22/0,12 m/s
- accu: 2 x 12 V/63 Ah

**hefhoogte 1580 mm:**

- tot. hoogte: 1890 mm
- gewicht: 460 kg

**hefhoogte 2000 mm:**

- tot. hoogte: 2310 mm
- gewicht: 490 kg

