Especificaciones del producto 522100

Grifos de paso directo 10 mm o 3/8"

natural, ambos lados, conexión de manguito, PEBD

- de polietileno resistente y apto para su uso con alimentos (PEBD)
- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Resistente a la presión hasta 0,4 bar
- Resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C
- No ventilado
- Manguito diámetro exterior d1= 10 mm o 3/8" (zona de conexión)
- h = 59 mm
- I = 80 mm



EAN	4007228705737
Total cajas de cartón	144
Pedido menimo	5
Ancho	0
Fabricante	hünersdorff
Altura	0
Unidad de la orden	Pieza
Bolsa en caja de cartón	14
Peso bruto Pal kg	221,6
Unidad / Palé o caja	10080
Unidad / Ubicación	1260
Volumen m3	0,011
bruto kg	0,02
Cajas de cartón por ubicación	18
Ancho Pal	0,8
Longitud caja de cartón	250
Profundidad	80
Altura Pal	1,51
Ancho caja de cartón	250
Longitud Pal	1,2
Peso bruto UE kg	0,1
neto kg	0,02
Altura caja de cartón	170
Color	Natural
Peso UE	0,262
Ubicaciones	8
UE	5