

Artikelnummer: 308595

Kurzbeschreibung: Sackkarre mit gewölbter Rückwand und gewölbter Auflage, Tragkraft 250 kg, Vollgummi-Bereifung

Langbeschreibung: Sackkarre mit gewölbter Rückwand und gewölbter Auflage, Tragkraft 250 kg, Vollgummi-Bereifung: Rückwand aus gewölbtem Rohr. An der Schaufelrückseite gewölbtes Flacheisen. Dadurch lassen sich runde Gegenstände, wie z.B. Blumenkübel, besonders sicher transportieren, da ein seitliches Abrollen durch eine flächige Auflage in den gewölbten Sprossen vermieden wird. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm).



Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Räder mit Kunststoffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind waagerechte Flacheisen eingeschweißte, die jeweils nach hinten gewölbt sind. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Schaufelbreite: 400 mm
Schaufeltiefe: 180 mm
Außenmaß ss: B 660 x T 450 mm
Gesamthöhe: 1200 mm
Tragkraft: 250 kg
Griffhöhe: 1200 mm
Eigengewicht: 16,5 kg
Rad a'Ëœ: 250 x 60 mm

EAN/GTIN: 4250448505780