

Pennen • met kunststof contactoppervlak

22691.0324



Productbeschrijving

Pennen met kunststof contactoppervlak kunnen worden gebruikt als beschermende steunen, aanslagen en drukkussentjes. Dit beschermt oppervlakken van hoge kwaliteit tegen beschadiging.

Materiaal


Inzet

- Plastic (PEEK), blauw


Huls

- RVS 1.4305


Tekening




Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4

Bestelinformatie

h ±0,1	d ₁	Afmetingen			SW ₁ [mm]	Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]	Aandraai- moment ¹⁾ max. [Nm]	Temperatuur		Gewicht [g]	Artikelnr.
		d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	t				min. [°C]	max. [°C]		
met binnendraad, kunststof inzet (PEEK), vlak oplegoppervlak – Afbeelding 4											
25	M8	12,5	19,4	12	17	11,5	18	-60	250	35	22691.0324

¹⁾ Het aandraaimoment voor bouten met binnendraad zijn ontworpen voor draadklasse 8. Bij de verbinding moet de volledige draadlengte worden benut.

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."