

N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B6CCH7AN0



A



Einbaubackofen mit HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Hide® : die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean: das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: .....	Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .....	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm	
Abmessungen des Gerätes: .....	595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	660 x 660 x 690 mm
Material der Blende: .....	Edelstahl
Material der Tür: .....	Glas
Nettogewicht: .....	41.4 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: .....	71 l
Beheizungsarten: .....	Brotbackstufe, Großflächengrill, CircoTherm® sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung: .....	elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: .....	1
Länge Anschlusskabel: .....	120.0 cm
EAN-Nummer: .....	4242004220565
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): .....	1
Energieeffizienzklasse: .....	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	1.04 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): .....	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): .....	95.3 %
Anschlusswert: .....	3600 W
Absicherung: .....	16 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	60; 50 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör: .....	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Gaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblende für Sockel, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenerunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen



## N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B6CCH7AN0

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### Design

- Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienkebel
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Autostart Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüferrad
- Infotaste

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B6CCH7AN0

Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm




A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm



Maße in mm



Maße in mm

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

