

fetra chariot à étagères ESD

force 600 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
600 mm, plateau(x) en bois,
électroconducteur, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en gris foncé, roues
avec bandage TPE sur jante tôle
d'acier

Numéro d'article: 118925



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux antistatiques

Force 250 kg

chariot à étagères ESD

- force 600 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- plateau(x) en bois, électroconducteur
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris foncé
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE sur jante tôle d'acier
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	aucune
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	oui
charge	600 kg	poignée	1 pièce

longueur de plateau	1000 mm	rabattable	non
largeur de plateau	600 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	3 pièce	pneumatique	TPE
matériau plateau(x)	bois	matériau de jante	tôle d'acier
force plateau	80 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
exécution plateau(x)	électroconducteur	disposition des roues	rectangulaire
alignement de niveaux	droit	surface	finition peinture époxy
hauteur	1152 mm	couleur	gris foncé
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	Poids	57 kg
norme européenne	non		

Accessoires

119124		tablette pour chariot à étagères ESD, longueur x largeur 1000 x 600 mm, en bois avec finition gris clair
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal