

## BS-ROLLEN élevateur

BS ROLLEN

force 250 kg, bandage nylon coloris noir, diamètre x largeur 50 x 24 mm, moyeu avec palier lisse, frein roue niveleuse, fixation avec panneau, longueur x largeur 73 x 73 mm



Numéro d'article: 222408

## BS-ROLLEN Élévateur

### combinaison de mobilité et de stabilité





élevateur

- force 250 kg
- bandage nylon coloris noir
- diamètre x largeur 50 x 24 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein roue niveleuse
- boîtier en fonte d'aluminium en gris
- fixation avec panneau, longueur x largeur 73 x 73 mm
- espacement des trous des vis 58 x 58 mm

## Détails techniques

|                           |                                 |                          |                      |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| manutention dynamique     | roulettes                       | couleur du boîtier       | gris                 |
| type de roulettes         | élevateur                       | frein                    | frein roue niveleuse |
| charge                    | 250 kg                          | hauteur totale           | 85 mm                |
| pneumatique               | nylon                           | réglage en hauteur       | 10 mm                |
| convient pour type de sol | lisse/inégal,<br>rugueux/inégal | largeur de roue          | 24 mm                |
| conducteur d'électricité  | non                             | longueur de plaque       | 73 mm                |
| Ø de roue                 | 50 mm                           | largeur de plaque        | 73 mm                |
| roulement                 | palier lisse                    | distance trou de vis     | 58 x 58 mm           |
| élément de fixation       | panneau                         | couleur des pneumatiques | noir                 |
| matériau de boîtier       | fonte d'aluminium               | Poids                    | 0,7 kg               |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221283 |  | gant de travail, en couil/cuir croûte de bovin, dos de main en couil, anti-rupture, taille taille unique   |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines        |
| 400701 |  | cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes |
| 763068 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés                    |