


## **bott** **chariot à outils** verso

hauteur x largeur x profondeur 965 x 1050 x 550 mm, exécution du châssis 4 roul., équipement : 2 tiroirs, 1 armoire, Avec double porte battante, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement 4 roul.

**Numéro d'article: 233218**



### chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 965 x 1050 x 550 mm
- exécution du châssis 4 roul.
- équipement : 2 tiroirs, 1 armoire
- hauteur des tiroirs 2x100 mm
- force par tiroir 50 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec extension totale
- Avec double porte battante
- avec poignée
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement 4 roul.

- Ø de roue 125 mm

## Détails techniques

|                              |                      |                          |                            |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| type de meuble               | table                | blocage d'extension      |                            |
| type de table                | établi               | poignée                  | poignée                    |
| Exécution du bâti            | 4 roul.              | équipement panneau       | rebord, tapis antidérapant |
| soubassement                 | 4 roul.              | matériau de châssis      | acier                      |
| hauteur                      | 965 mm               | surface de châssis       | finition peinture époxy    |
| largeur                      | 1050 mm              | couleur du châssis       | gris clair // RAL7035      |
| profondeur                   | 550 mm               | surface de face avant    |                            |
| hauteur réglable             | non                  | couleur de la face avant | rouge pourpre // RAL3004   |
| équipement établi            | 2 tiroirs, 1 armoire | matériau de finition     | soudé                      |
| nombre de tiroirs            | 2 pièce              | nombre de portes         | 1 pièce                    |
| nombre x hauteur tiroirs     | 2x100 mm             | type de porte            | double porte battante      |
| charge tablette              | 75 kg                | roulant                  | oui                        |
| surface de corps             |                      | nombre/type de roulettes | 4 roul.                    |
| Type d'extension             | extension totale     | Ø de roue                | 125 mm                     |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg                | Poids                    | 66,22 kg                   |
| extension tiroir             | 100 %                |                          |                            |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 233000 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |
| 233002 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 233004 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 233013 |  | séparateur à compartiments, hauteur x largeur x profondeur 100 x 235 x 310 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 233016 |  | couche de mousse, longueur x largeur 1050 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir  |
| 233078 |  | tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre |
| 233449 |  | kit de séparateurs pour tiroirs, avec 33 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair   |

Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert   |
| 217145 |  | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal  |
| 218389 |  | mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural  |
| 230322 |  | tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes |