## **ADB**

## établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 840 x 1300 x 600 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, huilé, force 500 kg, exécution du châssis 4 roulettes, équipement : 1 armoire, 2 tablettes, Avec porte battante, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, soubassement 2 roues pivotantes et 2 roues fixes





Numéro d'article: 272398









## établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 840 x 1300 x 600 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, huilé
- plateau épaisseur x largeur x profondeur 27 x 1200 x 600 mm
- force 500 kg
- exécution du châssis 4 roulettes
- équipement : 1 armoire, 2 tablettes
- Avec porte battante
- avec poignée
- verrouillable avec verrouillage centralisé

- structure en tube d'acier carré (30 x 30 mm), soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- soubassement 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
- roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm

Détails techniques			
type de meuble	table	surface de plaque	huilé
type de table	établi	matériau de châssis	acier
Exécution du bâti	4 roulettes	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur	840 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
largeur	1300 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
épaisseur de panneau	27 mm	matériau de finition	soudé
largeur de plaque	1200 mm	système de fermeture	verrouillage centralisé
profondeur de plaque	600 mm	tablettes	1 pièce
charge	500 kg	nombre de portes	1 pièce
hauteur réglable	non	type de porte	porte battante
conducteur d'électricité	non	roulant	oui
équipement établi	1 armoire, 2 tablettes	nombre/type de roulettes	2 roues piv./fixes
verrouillable	oui	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
poignée	poignée	Ø de roue	200 mm
matériau de plaque	bois de hêtre massif	Poids	65 kg

Cela s'adapte aussi			
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural	
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9	
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : \$1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute	
235352		couteau universel, hauteur de lame 18 mm, en argent, avec avancée à arrêt automatique	
235919	-	balance de table, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 252 x 200 mm, plage de pesage entre 8 et 15 kg, Lisibilité par incréments de 1 g	
236343	9	film à bulles, livraison sous forme de rouleau, perforée tous les 500 mm, roulettes longueur x largeur 50 m x 500 mm, en LDPE, 2 couches, en transparent	

369099		poubelle, capacité 120 I, corps en polyéthylène bleu, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris bleu, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
552845	-	panneau de signalisation de premiers secours, premiers secours, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 150 mm
565665		Stylos à pointe en fibre pour plaquette de contrôle, Trait fin, en noir