

BS-ROLLEN roulette fixe

force 205 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 342015

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe

- force 205 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	hauteur totale	237 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	60 mm
modèle	roulette fixe	trou de moyeu	20 mm
charge	205 kg	largeur de roue	50 mm

pneumatique	caoutchouc plein	propriété surface de roulement	non tachant
Ø de roue	200 mm	longueur de plaque	135 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	110 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	105x75/80 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	Ø de trou de vis	11 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé
conducteur d'électricité	non	couleur de la jante	noir
matériau de boîtier	acier	Poids	2,4 kg
pare-fils	non		

Accessoires

343404



roue, force 205 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés