

## Bauer

### Traverse pour gerbeur

pour benne basculante avec capacité 0,7 m<sup>3</sup>, hauteur x longueur x largeur 980 x 945 x 930 mm, en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 345374



## Bauer Traverse pour chariot élévateur

### pour benne basculante





Traverse pour gerbeur

- pour benne basculante avec capacité 0,7 m<sup>3</sup>
- hauteur x longueur x largeur 980 x 945 x 930 mm
- en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm

## Détails techniques

type de récipient	Accessoires	couleur	bleu // RAL 5012
pour type de récipient	benne basculante	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
pour contenants	0,7 m <sup>3</sup>	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
hauteur	980 mm	largeur de charge	250 mm
longueur	945 mm	Bord supérieur fourche bord infé	1730 mm
largeur	930 mm	exécution couleur	bleu // RAL 5012
matériau	acier	Poids	79 kg

**Cela s'adapte aussi ...**

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir