

C+P

Armoire superposable pour armoire universelle

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 500 x 930 x 400 mm, double porte battante avec poignée serrure, angle d'ouverture de la porte 110 °, verrouillable avec serrure à cylindre, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair, face avant en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

ERGO



Numéro d'article: 502975



C+P Armoire superposable ERGO




Armoire superposable pour armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 500 x 930 x 400 mm
- double porte battante avec poignée serrure
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
- face avant en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	Matériau corps	acier
type d'armoire	Accessoires	surface de corps	thermolaqué
pour type d'armoire	armoire universelle	couleur du corps	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	matériau de face avant	acier
hauteur	500 mm	surface de face avant	thermolaqué
largeur	930 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
profondeur	400 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
type de porte	double porte battante	surface de tablette	galvanisé
angle d'ouverture de porte	110 °	garantie	5 années
poignée	poignée serrure	Poids	17,43 kg
système de fermeture	serrure à cylindre		

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE