

VARIOfit **chariot à arceaux latéraux**

force 400 kg, plateau longueur x largeur 880 x 445 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse 4 étriers, plusieurs chariots, peu encombrants car empilables, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage TPE



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 531460



VARIOfit Chariot peu encombrant pour charges longues (C+C)

Force 400 kg

chariot à arceaux latéraux

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 880 x 445 mm
- hauteur de charge 280 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- rehausse 4 étriers
- plusieurs chariots, peu encombrants car empilables
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariot à arceaux latéraux	norme européenne	non
charge	400 kg	poignée	2 pièce
hauteur de charge	280 mm	rabattable	non
longueur de plateau	880 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	445 mm	pneumatique	TPE
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	roulement	roulement à billes
surface de plateforme	antidérapant	Ø de roue	160 mm
rehausses	4 étriers	largeur	640 mm
emboîtable	oui	garantie	12 années
matériau de châssis	acier	Poids	32 kg
surface de châssis	finition peinture époxy		